

**Diamantskæreskive, Skive-Ø: 75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563490 75
GTIN	4007220393420
Artikelklasse	55K

Beskrivelse**Udførelse:**

1-lags **galvanisk belagt diamantskæreskive med sidebeskyttelsessegmenter**. Høj skærevillighed takket være store spånrum. Samlet skærebredde 2,0 mm, stål-stamlinge 1,0 mm.

Anvendelse:

Til skæring, beskæring og tilskæring af fiberforstærkede kunststoffer (CFK / GFK) på vinkelslibere (str. 115 / 125) eller ligeslibere (str. 50 / 75) med spændedorn nr. 563496.

Teknisk beskrivelse

Skivebredde	2 mm
Form	1A1
Stambladsbredde	1 mm
Korn	D357
Borings-Ø	10 mm
Skive-Ø	75 mm
maks. omdrejningstal	20300 min ⁻¹

Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Fiberforstærkede kunststoffer
Drevmaskine	Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Kunststof, GFK	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Spændedorn til diamantskæreskiver Passer til borings-Ø 10 mm	563496 10
--	-----------