

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	MCLNR/L 3232P19
Skaftstørrelse	32 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 8
Hovedlængde L <sub>1</sub>	40 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Skrue til spændejern	259021 5
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	40 mm
Spændejern	259038 5
Plattestørrelse	19 mm
Underlægsplade	259031 24
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Spændejern Type 5	259038 5
Skrue til spændejern Type 5	259021 5
Skrue til underlagsplatte Type 8	259025 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Underlagsplatte Type 24	259031 24
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600