

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250007 25/16
GTIN	4045197861627
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Skrue til spændejern	259021 1
Samlet længde L	150 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 7
Underlægsplade	259031 23
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Plattestørrelse	16 mm
Spændejern	259038 4
ISO-kode holder	MCLNR/L 2525M16
Hovedlængde L ₁	33 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 23	259031 23
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 7	259025 7
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Spændejern Type 4	259038 4
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500