

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 6
Underlægsplade	259031 7
Fjederstiftsæt	259047 3
Hovedlængde L ₁	25 mm
Skaftstørrelse	16 mm
ISO-kode holder	PDNNR/L 1616H11
Knæled	259015 7
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	100 mm
Fjedersæt	259044 4
Funktionsbredde L ₄	8 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	63 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 7	259015 7
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Fjedersæt10 dele Type 4	259044 4
Underlagsplatte Type 7	259031 7
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500