

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	150 mm
Knæled	259015 8
Skaftstørrelse	25 mm
Plattestørrelse	15 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Hovedlængde L ₁	37 mm
Funktionsbredde L ₄	12 mm
Underlægsplade	259031 28
ISO-kode holder	PDNNR/L 2525M15
Knæledsskrue	259018 7
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Fjedersæt	259044 2
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	63 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 28	259031 28
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæled Type 8	259015 8
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæledsskrue Type 7	259018 7
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500