

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Underlægsplade	259031 28
Plattestørrelse	15 mm
Funktionsbredde L ₄	16,8 mm
Skaftstørrelse	32 mm
Samlet længde L	170 mm
Hovedlængde L ₁	37 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Knæled	259015 8
Knæledsskrue	259018 7
Fjedersæt	259044 2
ISO-kode holder	PDNNR/L 3232P15
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	63 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 8	259015 8
Underlagsplatte Type 28	259031 28
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæledsskrue Type 7	259018 7
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500