

Garant**Fræsestift Z9 – meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Type: L1020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540709 L1020
GTIN	4045197522566
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større en skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form rundkegle** (KEL).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: rundkegle

Hoved-Ø: 10 mm

Hovedlængde L₁: 20 mm

Samlet længde: 60 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Fortanding kort betegnelse	Z9
Formbeskrivelse	rundkegle
Form	L1020
Hoved-Ø	10 mm
Samlet længde	60 mm
Hovedlængde L ₁	20 mm
Fortanding, finhedsgrad	meget grov (ikke-jernholdig/alu)

Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift