


HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 4 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	201304 4
GTIN	4045197862570
Artikelklasse	12X

Beskrivelse
Udførelse:

Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 8 mm

Samlet længde L: 54 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,18 mm

Teknisk beskrivelse

Tolerance, nom. Ø	e8
Hjørnefasbredde ved 45°	0,18 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,025 mm
Antal tænder Z	2
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skær-Ø D_c	4 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm

Skafform	HB
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Samlet længde L	54 mm
Skærlængde L_c	8 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaffræser