

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201304 20
GTIN	4045197862686
Artikelklasse	12X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 26 mm

Samlet længde L: 92 mm

Skaft-Ø D_s : 20 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,5 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,15 mm
Samlet længde L	92 mm
Antal tænder Z	2
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm

Skær-Ø D_c	20 mm
Skærlængde L_c	26 mm
Skafform	HB
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Skaft-Ø D_s	20 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser

Services

Skaftslibning til krympepatron med sikringsfunktion
Skaft-Ø værktøj 20 mm

SZ2025 20