

Garant**HM-fræser MTC, AlCrN, Ø f8 DC: 1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202396 1,5
GTIN	4045197857439
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:****Speciel spånrumsgometri og forstærket kerne.****MTC-skrubfræser op til 1,5xD i hel længde muligt.**Med **excentrisk bagslibning**.Længder svarende til **DIN 6527 lang**.

Forbedret belægning for yderligere reduceret skærekraft samtidig med længere standtid for værktøjerne.

Anvendelse:Specielt til **MTC (Multi Task Cutting)**-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.**Teknisk beskrivelse**

Skaft	DIN 6535 HB med h6
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	7,5 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,012 mm
Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HB
Skær-Ø D _c	1,5 mm
Samlet længde L	57 mm
Fristilling-Ø D ₁	1,44 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Antal tænder Z	3
Tilspænding f _z til notfræsning i stål < 900 N/mm ²	0,01 mm

Skaft-Ø D _s	6 mm
Tolerance, nom. Ø	f8
Skærlængde L _c	4 mm
Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	MTC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	190 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	90 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	160 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		