

Garant**HM-mini-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202260 14
GTIN	4045197863904
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Skaft svarende til **DIN 6535 HB**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Spar efterslibekomkostningerne:

For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.

Teknisk beskrivelse

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skærlængde L_c	15 mm
Antal tænder Z	3
Skaft	HB med h6
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaft-Ø D_s	14 mm
Samlet længde L	60 mm
Skaftform	HB
Skær-Ø D_c	14 mm

Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	VHM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	M
GG (G)	egnet	90 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Luft

egnet