

Garant**HM-fræser venstrespiral, ubelagt, Ø h10 DC: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209305 6
GTIN	4045197859471
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Speciel geometri **til kunststoffbearbejdning.****Stort spånrum for at sikre uhindret spåntransport.**

Venstrespiral, højreskærende.

Anvendelse:Specielt til fræsning af **kunststof, indstik og konturfræsning.****Bemærk:****Efterfølgerprodukt for nr. 209315.****Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	65 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skærlængde L _c	20 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	25 mm
Tolerance, nom. Ø	h10
Antal tænder Z	1
Tilspænding f _z til notfræsning i PMMA	0,025 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Fristilling-Ø D ₁	5,8 mm
Skær-Ø D _c	6 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h5

Spiralvinkel	23 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	180 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	105 m/min	N
PMMA akryl	egnet	190 m/min	N
PE-HD	egnet	140 m/min	N
PA 66	egnet	160 m/min	N
PEEK	egnet	140 m/min	N
PF 31	egnet	120 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	180 m/min	N
Cu	egnet	150 m/min	N
CuZn	betinget egnet	180 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

