

**Garant****Fræsestift Z1 – grov, HM, Type: G1020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540600 G1020
GTIN	4045197155863
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form spidsbue** (SPG).

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

**Teknisk beskrivelse**

Form	G1020
Fortanding, finhedsgrad	grov
Samlet længde	60 mm
Fortanding kort betegnelse	Z1
Hoved-Ø	10 mm
Formbeskrivelse	spidsbøjning
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	20 mm
Serie	Fortanding Z1
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Træ	betinget egnet		