

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202269 4
GTIN	4045197865120
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 11 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 15 mmFristilling-Ø D_i : 3,8 mm

Samlet længde L: 57 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm**Teknisk beskrivelse**

Skærlængde L_c	11 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Antal tænder Z	3
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm

Fristilling-Ø D ₁	3,8 mm
Skafftform	HB
Samlet længde L	57 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	15 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,18 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. Ø	e8
Skær-Ø D _c	4 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skafftfræser