


HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 6 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	202276 6
GTIN	4045197865618
Artikelklasse	12X

Beskrivelse
Udførelse:

Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 10 mm

Samlet længde L: 54 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	10 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Antal tænder Z	3
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Skær-Ø D_c	6 mm

Skafform	HB
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Samlet længde L	54 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser