


Garant**HM-fræser MTC, DLC, Ø DC: 5,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 202272 5,5 |
| GTIN | 4045197861146 |
| Artikelklasse | 11X |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **DLC-belægning sp²** af nyeste generation.

Med **excentrisk afrunding** og ekstra **polderslibning** i spånrummene af hensyn til **fremragende spåntransport** i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.

Uden 45° skærekantaffasning.

Længder svarende til **DIN 6527 lang**.

Str. 1–2 – tolerance: Størrelse nom. Ø **D_c = e8**.

Str. 2,5–20M – tolerance: Størrelse nom. Ø **D_c = h6**.

Anvendelse:

Specielt til **MTC (Multi Task Cutting)**-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------|
| Fristilling-Ø D ₁ | 5,2 mm |
| Tolerance, nom. Ø | h6 |
| Skaft-Ø D _s | 6 mm |
| Tilspænding f _z til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,02 mm |
| Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling | 19 mm |
| Antal tænder Z | 3 |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret |
| Tilspænding f _z til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,015 mm |

| | |
|--|-------------------------|
| Samlet længde L | 57 mm |
| Skaftform | HA |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Skærlængde L _c | 13 mm |
| Skær-Ø D _c | 5,5 mm |
| Spiralvinkel | 45 grader |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader |
| Belægning | DLC |
| Skæremateriale | HM |
| Norm | DIN 6527 |
| Type | W |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige |
| Indgrebsbredde a _e ved fræsning | 0,5×D ved beskæring |
| Indgrebsbredde a _e ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D |
| Indvendig køling | nej |
| Spåntagningsstrategi | MTC |
| Farvering | gul |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Alu | egnet | 480 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | 440 m/min | N |
| Alu > 10% Si | egnet | 400 m/min | N |
| PMMA akryl | egnet | 200 m/min | N |
| PE-HD | egnet | 160 m/min | N |
| PA 66 | egnet | 200 m/min | N |
| PEEK | egnet | 150 m/min | N |

| | | | |
|---------------------|----------------|-----------|---|
| PF 31 | egnet | 130 m/min | N |
| PVDF GF20 | egnet | 180 m/min | N |
| POM GF25 | egnet | 160 m/min | N |
| PA 66 GF30 | egnet | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | egnet | 130 m/min | N |
| PTFE CF25 | egnet | 160 m/min | N |
| Honeycomb, sandwich | betinget egnet | 300 m/min | N |
| Cu | egnet | 160 m/min | N |
| CuZn | egnet | 200 m/min | N |
| våd, maksimal | egnet | | |
| våd, minimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |
| Luft | betinget egnet | | |

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB