

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 14 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202276 14
GTIN	4045197865656
Artikelklasse	12X

**Beskrivelse****Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L<sub>c</sub>: 18 mm

Samlet længde L: 75 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	18 mm
Skaftform	HB
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Tolerance, nom. Ø	e8

Antal tænder Z	3
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Samlet længde L	75 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skæftfræser