

**Garant****Fræsestift Z9 – meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Type: C1625****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540709 C1625
GTIN	4045197522498
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form C valserund** (WRC).

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: valserund

Hoved-Ø: 16 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 25 mm

Samlet længde: 65 mm

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hoved-Ø	16 mm
Samlet længde	65 mm
Formbeskrivelse	valserund
Fortanding kort betegnelse	Z9
Hovedlængde L <sub>1</sub>	25 mm
Form	C1625
Fortanding, finhedsgrad	meget grov (ikke-jernholdig/alu)

Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift