

Garant**GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, Ø D / Zeff: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215126 50/4
GTIN	4045197861498
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter. Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	50 mm
passende vendeskærsplatter	LO.. 130708
Samlet længde $L_{i alt}$	80 mm
Maks. skæredybde $a_{p maks}$	59 mm
Vendeplatteskruesæt	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Holdeboring-Ø	27 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	4

Serie	Power Tang
Antal vendeskærsplatter	20
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219882
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP