

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250006 32/16
GTIN	4045197861573
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 23
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Hovedlængde L ₁	34 mm
Skrue til underlagsplade	259025 7
Skaftstørrelse	32 mm
ISO-kode holder	MCLNR/L 3232P16
Samlet længde L	170 mm
Spændejern	259038 4
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Skrue til spændejern	259021 1
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændejern Type 4	259038 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 23	259031 23
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Skrue til underlagsplatte Type 7	259025 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500