

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250007 32/16
GTIN	4045197861634
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
ISO-kode holder	MCLNR/L 3232P16
Skrue til spændejern	259021 1
Underlægsplade	259031 23
Skrue til underlagsplatte	259025 7
Plattestørrelse	16 mm
Spændejern	259038 4
Skaftstørrelse	32 mm
Hovedlængde L ₁	34 mm
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 23	259031 23
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 7	259025 7
Spændejern Type 4	259038 4
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500