

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 24
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Hovedlængde L ₁	40 mm
Skrue til spændejern	259021 5
Spændejern	259038 5
Skrue til underlagsplatte	259025 8
Plattestørrelse	19 mm
ISO-kode holder	MCLNR/L 3232P19
Skaftstørrelse	32 mm
Samlet længde L	170 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Spændejern Type 5	259038 5
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Skrue til spændejern Type 5	259021 5
Underlagsplatte Type 24	259031 24
Skrue til underlagsplatte Type 8	259025 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600