

**Garant****Fræsestift Z9 – meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Type: AS0616****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540709 AS0616
GTIN	4045197522436
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større en skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form AS cylinder (ZYAS), med endefortanding.**

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: Cylinder med endefortanding

Hoved-Ø: 6 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 16 mm

Samlet længde: 50 mm

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Fortanding kort betegnelse	Z9
Fortanding, finhedsgrad	meget grov (ikke-jernholdig/alu)
Form	AS0616
Samlet længde	50 mm
Formbeskrivelse	Cylinder med endefortanding
Hoved-Ø	6 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	16 mm

Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift