

Garant**Fræsestift, HM, Type: R1015****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	541000 R1015
GTIN	4045197156266
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Afgraterfræsestift (udvendig)** med radius til kantafrunding.

Specialform afgratning (R), udvendig.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Bemærk:

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min^{#1}

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	55 mm
Fortanding, finhedsgrad	middel

Formbeskrivelse	Afgrat
Form	R1015
Fortanding kort betegnelse	Z3
Hoved-Ø	10 mm
Skaft-Ø	6 mm
Radius	8 mm
Hovedlængde	15 mm
Serie	Fortanding Z3
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift