

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250612 20/11
GTIN	4045197861719
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Underlægsplade	259031 7
ISO-kode holder	PDNNR/L 2020K11
Funktionsbredde L ₄	10 mm
Fjedersæt	259044 4
Knæledsskrue	259018 6
Samlet længde L	125 mm
Knæled	259015 7
passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Hovedlængde L ₁	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	63 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskrue Type 6	259018 6
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Knæled Type 7	259015 7
Underlagsplatte Type 7	259031 7
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Fjedersæt10 dele Type 4	259044 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500