

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250612 25/11  |
| GTIN                | 4045197861726 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Hovedlængde L <sub>1</sub>     | 29 mm           |
| Funktionsbredde L <sub>4</sub> | 12 mm           |
| Samlet længde L                | 150 mm          |
| Knæled                         | 259015 7        |
| Fjedersæt                      | 259044 4        |
| Fjederstiftsæt                 | 259047 3        |
| Underlægsplade                 | 259031 7        |
| Knæledsskrue                   | 259018 6        |
| passende vendeskærsplatter     | DN.. 1104..     |
| Plattestørrelse                | 11 mm           |
| ISO-kode holder                | PDNNR/L 2525M11 |
| Skaftstørrelse                 | 25 mm           |
| Norm                           | Fabriksnorm     |
| Indsatstype                    | højre           |
| Indvendig køling               | nej             |
| Indstillingsvinkel κ           | 63 grader       |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse  | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse  | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse  | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder                      |

## Tilbehør

|  |            |
|--|------------|
| Knæledsskrue Type 6  | 259018 6   |
| Fjedersæt10 dele Type 4  | 259044 4   |
| PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm           | 674242 2,5 |
| Fjederstifsæt10 dele Type 3  | 259047 3   |
| Underlagsplatte Type 7   | 259031 7   |
| Knæled Type 7  | 259015 7   |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |