

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/15mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 6
Samlet længde L	170 mm
Underlægsplade	259031 37
Hovedlængde L ₁	32 mm
Knæledsskrue	259018 11
Plattestørrelse	15 mm
Skaftstørrelse	32 mm
Fjederstiftsæt	259047 4
passende vendeskærsplatter	SN.. 1506..
Knæled	259015 12
Funktionsbredde L ₄	27 mm
ISO-kode holder	PSBNR/L 3232P15
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500