

Garant**Fræsestift Z9 – meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Type: D1210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540709 D1210
GTIN	4045197522511
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form D kugle** (KUD).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: kugle

Hoved-Ø: 12 mm

Hovedlængde L₁: 10 mm

Samlet længde: 51 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	10 mm
Fortanding, finhedsgrad	meget grov (ikke-jernholdig/alu)
Form	D1210
Hoved-Ø	12 mm
Fortanding kort betegnelse	Z9
Formbeskrivelse	kugle

Samlet længde	51 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift