

**Fræsestift Z3 – middel med spånbryder., HSS, Type: K1230****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	541200 K1230
GTIN	4045197156334
Artikelklasse	52D

Beskrivelse**Udførelse:**

Specialformer: E, NS, K.

Skaft-Ø 6 mm. **Specialform K kølle** (K).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min^{#1}

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	kølle
Hoved-Ø	12 mm
Form	K1230
Samlet længde	70 mm
Skaft-Ø	6 mm
Fortanding kort betegnelse	Z3
Fortandingstype	med spånbryder.
Fortanding, finhedsgrad	middel
Hovedlængde	30 mm
Serie	Fortanding Z3

Skæremateriale

HSS

Produkttype

Fræsestift