

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251709 32/16
GTIN	4045197867131
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Skrue til spændejern	259021 1
Skrue til underlagsplade	259025 3
Spændejern	259038 2
Hovedlængde L <sub>1</sub>	40 mm
ISO-kode holder	MVPNR/L 3232P16
Skaftstørrelse	32 mm
Underlægsplade	259031 39
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	40 mm
Plattestørrelse	16 mm
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	117,5 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Spændejern Type 2	259038 2
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Underlagsplatte Type 39	259031 39
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500