

Garant**Fræsestift, HM, Type: J1013****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	541000 J1013
GTIN	4045197521903
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiameteren er større en skaftdiameteren - ellers af hårdmetal. Konusform til **forsænkning** og **rejfnig**.

Specialform konusforsænker (KSJ). Vinkel 60°.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min^{#1}

Teknisk beskrivelse

Fortanding kort betegnelse	Z3
Formbeskrivelse	konussænk
Fortanding, finhedsgrad	middel
Form	J1013
Samlet længde	53 mm
Vinkel	60 grader
Hoved-Ø	10 mm
Skaft-Ø	6 mm

Hovedlængde	13 mm
Serie	Fortanding Z3
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift