

**Garant****Fræsestift, HM, Type: J1613****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	541000 J1613
GTIN	4045197521910
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. Konusform til **forsækning** og **rejning**.

**Specialform konusforsænker** (KSK). Vinkel 90°.

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

**Bemærk:**

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min<sup>#1</sup>

**Teknisk beskrivelse**

Form	J1613
Samlet længde	53 mm
Fortanding, finhedsgrad	middel
Vinkel	90 grader
Hoved-Ø	16 mm
Fortanding kort betegnelse	Z3
Formbeskrivelse	konussænk
Skaft-Ø	6 mm

Hovedlængde	13 mm
Serie	Fortanding Z3
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift