

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, HSK-A 63 A = 120, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307533 16
GTIN	4045197868848
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Ekstrem slank konstruktion (3°-kontur).**
- **Med RFID-/balluff-chip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling mulig.**
- **Skafter slebne efter hærkning.**
- **Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.**

Fordel:

- **Temperaturbestandig gennem komplet lukket system, dvs. ingen loddede trykkamre.**
- **Ideelle dæmpningsegenskaber.**
- **Momenter overføres optimalt, hvilket garanterer processikkerheden.**

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.

Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.

Til boring, rivning og fræsning

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Reduktionspatroner nr. 302135 – 302165.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	24 mm
Spænde-Ø D ₁	16 mm

Udvendig Ø D	50 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
L ₂	71,5 mm
Ø D ₃	31,5 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 120
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron