



## Flapskive V2 Power, (ZA), flad-skrå til stål, Ø 115 mm, Korn: 40



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	565461 40
GTIN	4027497400713
Artikelklasse	53L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Den patenterede, seglformede lamelform** og placering muliggør en optimal belægningstæthed af hensyn til en usædvanlig slibeeffekt og standtid. Fremragende opbygning på stålplade- og glasvævestallerken af hensyn til lav støj- og vibrationsbelastning.

**ZA:** Ren **zirkonkorund** på polyester-bomuldsblandingsvæv. Meget aggressiv på grund af den åbne kornspredning.

**ZA-Power:** Speciel **zirkonkorund-blanding** med slibeaktiv belægning. Ingen tilstopning og sintring takket være køling slibning.

**CER:** Højeste slibeydelse, **keramiske korn** med selvslibende effekt. Ingen sintring eller overophedning. Også utrolig velegnet til kantslibning.

**SiC:** Ekstra groft **siliciumcarbid-korn**, ingen tilstopning. Meget velegnet til aluminium og fiberkompositmaterialer.

**ZA:** Ren **zirkonkorund** på polyester-bomuldsblandingsvæv. Meget aggressiv på grund af den åbne kornspredning.

#### Anvendelse:

Til **universel anvendelse**. Vibrationsfrit arbejde ved længere standtid.

#### Bemærk:

Flapskiver uden plade/bagskive SLTflex til blød slibning, bearbejdning af indvendig kantsøm, etc. finder du under nr. 566300 ff.

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

Formbeskrivelse: flad/skrå

Borings-Ø: 22,23 mm

## Teknisk beskrivelse

Korn	40
Formbeskrivelse	flad/skrå
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	115 mm
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
Holdeskive	Glasvævsskive
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s