

**Garant****Krympepatron, PSC 80 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308575 20     |
| GTIN                | 4045197870612 |
| Artikelklasse       | 31C           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.  
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Udvendig Ø D            | 42 mm       |
| Ø D <sub>2</sub>        | 33 mm       |
| Udragende længde, A-mål | 85 mm       |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub> | 20 mm       |
| Adapter                 | PSC 80 kort |
| Holder-standard         | ISO 26623-1 |
| Indvendig køling        | ja          |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 μm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                               |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Produkttype                             | Krympepatron                      |

## Tilbehør

|  |                |
|--|----------------|
| Underskab                                      | 354290         |
| Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm   | 354236 16,1-22 |
| Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 12-20 mm | 354240 12-20   |
| Krympningsapparat Type SU1                     | 354210 SU1     |
| Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm   | 354235 16,1-22 |
| Køleenhed Type CU1                             | 354215 CU1     |