

**Garant****ER-spændetangspatron, PSC 80 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308539 16
GTIN	4045197870643
Artikelklasse	31C

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændetænger iht. DIN 6499 form A og B.

**Leveringsomfang:**

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændetænger nr. 308881 – 309434. ER-spændenøgle nr. 309680 eller 613300.

Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885 og 309893.

Indvendig køling: ja

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udragende længde, A-mål: 65 mm

Udvendig Ø D: 28 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 16

**Teknisk beskrivelse**

Spændeområde	0,5 - 10 mm
Udvendig Ø D	28 mm

Til ER-spændetænger	16
Udragende længde, A-mål	65 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	16
Adapter	PSC 80 kort
Holder-standard	ISO 26623-2
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309160

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308922 5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mmmed tætning og sprøjtedyser	309165
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
HiRunER spændenøgle til momentnøgle Type 16	309749 16
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309012
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mmmed tætning	309164
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spændetangssæt, 6 dele, 3, 4, 5, 6, 8, 10mmmed tætning	309014
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3