

**Garant****Fræsestift Z9 – meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Type: C1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	543709 C1225
GTIN	4045197522351
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstra stabilt skaft med Ø 8 mm.

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form valserund** (WRC).

**Anvendelse:**

Til fræseopgaver med maksimal belastning.

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

**Teknisk beskrivelse**

Formbeskrivelse	valserund
Samlet længde	65 mm
Fortanding, finhedsgrad	meget grov (ikke-jernholdig/alu)
Hoved-Ø	12 mm
Fortanding kort betegnelse	Z9
Form	C1225
Skaft-Ø	8 mm
Hovedlængde	25 mm
Serie	Fortanding Z9
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		