

Garant**Fræsestift Z9 – meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Type: F1225****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	543709 F1225
GTIN	4045197522382
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstra stabilt skaft med Ø 8 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form rundbue** (RBF).

Anvendelse:

Til fræseopgaver med maksimal belastning.

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	Rundbue
Form	F1225
Samlet længde	65 mm
Hoved-Ø	12 mm
Fortanding, finhedsgrad	meget grov (ikke-jernholdig/alu)
Fortanding kort betegnelse	Z9
Skaft-Ø	8 mm
Hovedlængde	25 mm
Serie	Fortanding Z9
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		