



Flapskive V4 Master, (ZA) glasvævsskive, skrå til stål og INOX, Ø 115 mm, Korn: 40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	565444 40
GTIN	4027497487462
Artikelklasse	53L

Beskrivelse

Udførelse:

Den **patenterede, seglformede lamelform** og placering muliggør en optimal belægningstæthed af hensyn til en usædvanlig slibeeffekt og standtid.

Høj belægningstæthed af hensyn til en optimal standtid og fremragende kantstabilitet. Den dybe forkrøpningszone muliggør en optimal udnyttelse af slibelæredet (ZA).

ZA: Ren **zirkonkorund** på polyester-bomuldsblandingsvæv. Meget aggressiv på grund af den åbne kornspredning.

Anvendelse:

Ideel ved **kantslibning** til **afrunding af skarpe kanter** samt til slibning af svejse-samlinger og slaggerester på kraftfulde maskiner.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
Korn	40
Formbeskrivelse	skrå

Skive-Ø	115 mm
Slibemiddelforkortelse	ZA
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		