

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 6 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 202269 6 |
| GTIN | 4045197865168 |
| Artikelklasse | 11X |

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 13 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 21 mmFristilling-Ø D_1 : 5,8 mm

Samlet længde L: 57 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm**Teknisk beskrivelse**

| | |
|---|--------------------|
| Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| Skær-Ø D_c | 6 mm |
| Tolerance, nom. Ø | e8 |
| Fristilling-Ø D_1 | 5,8 mm |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Skæft-Ø D_s | 6 mm |
| Skærlængde L_c | 13 mm |
| Skæftform | HB |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret |
| Samlet længde L | 57 mm |
| Udhængslængde L_1 inkl. fristilling | 21 mm |
| Antal tænder Z | 3 |
| Spiralvinkel | 30 grader |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader |
| Belægning | AlCrN |
| Skæremateriale | HM |
| Norm | DIN 6527 |
| Type | N |
| Indgrebsbredde a_e ved fræsning | Hel not, skæredybde $1 \times D$ |
| Indgrebsbredde a_e ved fræsning | $0,3 \times D$ ved beskæring |
| Indvendig køling | nej |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Skæftfræser |