

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 9 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202269 9
GTIN	4045197865229
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 19 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 32 mmFristilling-Ø D_i : 8,8 mm

Samlet længde L: 72 mm

Skaft-Ø D_s : 10 mm**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	3
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Samlet længde L	72 mm
Skærlængde L_c	19 mm

Fristilling-Ø D_1	8,8 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Skaftform	HB
Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Skær-Ø D_c	9 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	32 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser