

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 10 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202269 10
GTIN	4045197865243
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 22 mmUdhængslængde L_1 inkl. fristilling: 32 mmFristilling-Ø D_i : 9,8 mm

Samlet længde L: 72 mm

Skaft-Ø D_s : 10 mm**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	72 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skær-Ø D_c	10 mm
Tolerance, nom. Ø	e8

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	32 mm
Skærlængde L_c	22 mm
Fristilling- $\varnothing D_1$	9,8 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Skafform	HB
Antal tænder Z	3
Skæft- $\varnothing D_s$	10 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved beskæring	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skæftfræser