

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 12 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202269 12
GTIN	4045197865250
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 26 mm

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling: 38 mm

Fristilling-Ø D_1 : 11,8 mm

Samlet længde L: 83 mm

Skaft-Ø D_s : 12 mm

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	38 mm
Fristilling-Ø D_1	11,8 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Skaftform	HB
Antal tænder Z	3
Skaft-Ø D_s	12 mm

Skær-Ø D_c	12 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skærlængde L_c	26 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Samlet længde L	83 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser

Services

Skaftslibning til krympepatron med sikringsfunktion Skaft-Ø værktøj 12 mm	SZ2025 12
--	-----------