

## Gevind Nogo-tolerancing 6g, Gevind: M2,5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486050 M2,5
GTIN	2050001037268
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Den første slebne skruegang fjerner groft snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker. Udførelse iht. DIN 2279 – 2299.

**Anvendelse:**

Til metriske ISO-gevind, højre DIN 13.

**Norm:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Bemærk:**

Gevindlærer til gevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF-, NPT-gevind og venstregevind leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,45 mm
Toleranceklasse	6g
Gevind	M2,5
Kalibrering	L12

Tolerancefelt	g
Læretype	Nogo-lærer
Gevindtype	M
Norm	DIN 13
Kvalitet	6
Produkttype	Gevind-nogo-tolerancering

### Services

DAkkS-kalibreringGevindtolerancering maks. Ø 100 mm	028640 100
KalibreringGevindtolerancering maks. Ø 3 mm	028600 3