

**HM-fræser, ubelagt, Ø e8 DC: 5,75 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202276 5,75
GTIN	4045197865601
Artikelklasse	12X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde L_c : 10 mm

Samlet længde L: 54 mm

Skaft-Ø D_s : 6 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftform	HB
Skær-Ø D_c	5,75 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm
Samlet længde L	54 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Tolerance, nom. Ø	e8

Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Skærlængde L_c	10 mm
Antal tænder Z	3
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser