

**Fræsestift Z3 – middel med spånbryder., HSS, Type: NS1230****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Artikelklasse	52D

Beskrivelse**Udførelse:**

Specialformer: E, NS, K.

Skaft-Ø 6 mm. **Specialform NS vinkel med endefortanding** (WKNS).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Bemærk:

Reducerede omdrejningstal for fræsestifter med en samlet længde på 120 mm: maks. 11.000 min^{#1}

Teknisk beskrivelse

Hoved-Ø	12 mm
Formbeskrivelse	vinkel med endefortanding
Vinkel	8 grader
Form	NS1230
Samlet længde	70 mm
Skaft-Ø	6 mm
Fortanding kort betegnelse	Z3
Fortandingstype	med spånbryder.
Fortanding, finhedsgrad	middel
Hovedlængde	30 mm

Serie	Fortanding Z3
Skæremateriale	HSS
Produkttype	Fræsestift