

Garant**Fræsestift Z1 – grov, HM, Type: D1614****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540600 D1614
GTIN	4045197155832
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form kugle** (KUD).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	kugle
Hoved-Ø	16 mm
Samlet længde	54 mm
Form	D1614
Fortanding kort betegnelse	Z1
Fortanding, finhedsgrad	grov
Skaft-Ø	6 mm
Hovedlængde	14 mm
Serie	Fortanding Z1
Skæremateriale	HM

Produkttype

Fræsestift

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Træ	betinget egnet		