

**Garant****Slibevifter Fiber (ZA), middel, Hoved-Ø×hovedbredde: 60X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554906 60X30
GTIN	4045197676085
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vifteformet lamelplacering omkring værktøjets aksel. Skaft-Ø 6 mm.

Utrøligt modstandsdygtig fiber med fin struktur med zirkonkorund (ZA). **Ideel til bearbejdning af rustfrit stål.**

**Anvendelse:**

Til at fjerne snavs og oxidbelægninger på metaller samt til at mattere kromnikkelstål og andre specialstål samt jernfrie metaller.

**Teknisk beskrivelse**

Anbefalet omdrejningstal	5000 min <sup>-1</sup>
Hovedbredde	30 mm
maks. omdrejningstal	9000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	60 mm
Slibemiddelforkortelse	ZA

Kornstørrelsessammenligning	180
Finhedsgrad	middel
Produktnavnsegenskab	middel
Produkttype	Slibevifter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		