

**HOLEX****HOLEX Pro skæreskive „2 i 1“, Skive-Ø: 100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

563500 100

GTIN

4045197438577

Artikelklasse

52M

**Beskrivelse****Udførelse:****Universel skæreskive til stål og INOX.**

Skærevillig og robust. Borings-Ø 16 mm.

**Anvendelse:**Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed  $V_c$ .**Specifikation:****A30Q-BF.****Bemærk:**

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

**Teknisk beskrivelse**

Form

41

Formbeskrivelse

lige

Skivebredde

1,6 mm

maks. omdrejningstal

15300 min<sup>-1</sup>

Borings-Ø	16 mm
Specifikation	A30Q-BF
Skive-Ø	100 mm
Til materialetykkelse	7,7 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		