

Garant**Fræsestift Z9 – meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Type: F1020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540709 F1020
GTIN	4045197573605
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form F rundbue** (RBF).

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: Rundbue

Hoved-Ø: 10 mm

Hovedlængde L₁: 20 mm

Samlet længde: 60 mm

Skaft-Ø: 6 mm

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	Rundbue
Hoved-Ø	10 mm
Hovedlængde L ₁	20 mm
Fortanding kort betegnelse	Z9
Form	F1020
Samlet længde	60 mm
Fortanding, finhedsgrad	meget grov (ikke-jernholdig/alu)

Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift